

Standard Flanschplatte, AF



Die Flanschplatte lässt sich einfach bearbeiten, um exakte Anforderungen zu erfüllen.

MERKMALE

Beschreibung: Flansch zum Verschluss der Standard- Flanschöffnung.

Material: 1,4 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Höhe:	1mm
Dicke:	1.4mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung	Tiefe Verschraubungsplattenöffnung	Gehäusematerial
AF00SR5	142mm	88mm	0S	110mm	56mm	Baustahl
AF01R5	242mm	128mm	1	210mm	96mm	Baustahl
AF01SR5	242mm	88mm	1S	210mm	56mm	Baustahl
AF02R5	342mm	128mm	2	310mm	96mm	Baustahl
AF02SR5	342mm	88mm	2S	310mm	56mm	Baustahl
AF03R5	442mm	128mm	3	410mm	96mm	Baustahl
AF03SR5	442mm	88mm	3S	410mm	56mm	Baustahl
AF04R5	542mm	128mm	4	510mm	96mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.