

Horizontale Schalttafelkupplung, leicht, S1MPCH



Suspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

MERKMALE

Coupling can rotate 300 degrees with stop

Gasket, set screws, and mounting hardware are included

White aluminum cable access cap is included

Assembled Suspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Schnelles Schiff
S1MPCH	222mm	235mm	120mm	Tiefschwarz	RAL 9005	No
S1MPCHG	222mm	120mm	164mm	Hellgrau	RAL 7035	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE