

Flanschkupplung für 48-mm-Rundrohr, mittel, S2MFC48



Suspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Suspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Suspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.

MERKMALE

Gasket and mounting hardware are included

Assembled Suspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Farbe:	Tiefschwarz
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 9005

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schnelles Schiff
S2MA48	15mm	80mm	80mm	No
S2MFC48	127mm	80mm	80mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE