

Aluminium Sichtfenster, ADA



Die an der Schranktür montierten Komponenten sind durch das Sichtfenster geschützt. Sie können durch Öffnen des Sichtfensters bei geschlossener Schranktür dennoch einfach bedient werden. Bei geschlossenem Sichtfenster sind die Komponenten vor Umgebungseinflüssen und einer versehentlichen Bedienung geschützt.

MERKMALE

Beschreibung: Sichtfenster in Verbindung mit Montagesatz ADAMK. Die DIN 3 mm Doppelbart Schließung kann gegen jeden anderen Einsatz oder Griff getauscht werden. Vergrößert die Tiefe des Gehäuses um 10 mm.

Material: Aluminium und 3 mm Acrylglas.

Oberfläche: Anodisiertes Aluminium.

Schutzart: Entspricht IP 54.

Verpackungseinheit: 1 Sichtfenster.

Enthält Befestigungsteile

To replace the standard door

Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door

The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle

It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)

Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK

Number of locks: 1

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium

Oberfläche: Mühle

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Verriegelungsmenge	Fenstergröße	Anzahl Verriegelungsvorrichtungen
ADA03030	300mm	300mm	30mm	1	226 x 226mm	1
ADA04030	400mm	300mm	30mm	1	326 x 226mm	1
ADA04040	400mm	400mm	30mm	1	326 x 326mm	1
ADA04060	400mm	600mm	30mm	1	326 x 526mm	1
ADA05030	500mm	300mm	30mm	1	426 x 226mm	1
ADA05040	500mm	400mm	30mm	1	426 x 326mm	1
ADAB06040	600mm	400mm	30mm	2	522 x 322mm	2
ADAB06060	600mm	600mm	30mm	2	522 x 522mm	2
ADAB06080	600mm	800mm	30mm	2	522 x 722mm	2
ADAB07050	700mm	500mm	30mm	2	622 x 422mm	2
ADAB08060	800mm	600mm	30mm	2	722 x 522mm	2
ADAB10080	1000mm	800mm	30mm	2	922 x 722mm	2
ADAB12060	1200mm	600mm	30mm	2	1122 x 522mm	2
ADAB12080	1200mm	800mm	30mm	2	1122 x 722mm	2

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.