

# Ventilierte Bodenplatte | Schaltschränke, CVB



Die belüfteten Bodenplatten sorgen dafür, dass Luft ungehindert in den Schrank strömt. Sie können leicht für Kabeleinführungen eingestellt werden.

## MERKMALE

Beschreibung: Kann in Verbindung mit Ventilationssockel PV verwendet werden. Perforiert, 33% belüftet.

Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 3 Stück (4 Stück für T > 600 mm) mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Wird in Verbindung mit ventilierten Sockeln PV eingesetzt.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 1.5mm  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Material:** Baustahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial               | Produktfamilie | Gewicht |
|---------------|------|--------|-------|-------------------------------|----------------|---------|
| CVB0604       | 23mm | 600mm  | 400mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB0605       | 23mm | 600mm  | 500mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB0606       | 23mm | 600mm  | 600mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 2.5kg   |
| CVB0608       | 23mm | 600mm  | 800mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 2.9kg   |
| CVB0804       | 23mm | 800mm  | 400mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB0805       | 23mm | 800mm  | 500mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB0806       | 23mm | 800mm  | 600mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 3kg     |
| CVB0808       | 23mm | 800mm  | 800mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 4.4kg   |
| CVB1004       | 23mm | 1000mm | 400mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB1005       | 23mm | 1000mm | 500mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB1006       | 23mm | 1000mm | 600mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB1008       | 23mm | 1000mm | 800mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    |         |
| CVB1206       | 23mm | 1200mm | 600mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 4.5kg   |
| CVB1208       | 23mm | 1200mm | 800mm | Baustahl,<br>Verzinkter Stahl | Freistehend    | 6.3kg   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.