

Geräteboden | Schaltschränke, SHC



Dieser Boden ist höhenverstellbar und bietet insbesondere für schwere Bauteile weitere Montagemöglichkeiten, die nicht vertikal befestigt werden können. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schrankes sicherzustellen.

MERKMALE

Beschreibung: Befestigung direkt am Schrankrahmen.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Max. Traglast: 500 N.

Verpackungseinheit: 1 Geräteboden mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Breite Montageplatte	Max. Montagetiefe	Gehäusematerial
SHC0606	25mm	600mm	600mm	509mm	555mm	Baustahl
SHC0806	25mm	800mm	600mm	709mm	555mm	Baustahl
SHC0809	25mm	800mm	900mm	709mm	855mm	Baustahl
SHC0808	25mm	800mm	800mm	709mm	755mm	Baustahl
SHC0608	25mm	600mm	800mm	509mm	755mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE