

## Vertikale Teiler für Standschränke, CDV



Das Profil sorgt für eine vertikale Trennung und sichert Teiltüren und -platten zur Gewährleistung der Schutzart IP44.

### MERKMALE

**Beschreibung:** Das Profil ist identisch mit dem Schrankrahmen und bietet eine vertikale Trennung des Schanks, wenn Teiltüren oder Wände montiert werden. Kann in 200-mm-Schritten montiert werden.

**Material:** Frontprofil: 2 mm Stahlblech Innenprofil: 1,75 mm elektroverzinkter Stahl.

**Oberfläche:** Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

**Verpackungseinheit:** 1 Satz Profile mit Montagezubehör.

Kann in 200-mm-Schritten montiert werden

Ein Satz Profile mit Montagezubehör

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	2mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Baustahl	Freistehend	No

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**