

Vertikal montierte Klimaanlage für den Außenbereich, E-NOX



Das vertikale Klimagerät E-NOX für den Außenbereich mit Schutzart IP 55 ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen in Außenbereichen erhältlich. Das bedeutet, dass die richtige Kühllösung einfach ausgewählt werden kann. Das Klimagerät ist einfach zu installieren und ist für raue Umgebungen auch als Edelstahlausführung erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl

Temperaturgrenzwerte im Außenbereich: -20 °C bis 55 °C

Temperaturgrenzwerte im Innenbereich: +20 °C bis +45 °C

Verpackungseinheit: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected against water and dust.

Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Edelstahl
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
NOX30H0E1U00 000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl

Katalognummer	Kühlleistung, L35L35	Kühlleistung, L35L50	Nennspannung	Anzahl Phasen	Häufigkeit	Material
NOX30H0E1U00 009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX40H0E1U00 000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX40H0E1U00 009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX60H0E1U00 000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Verzinkter Stahl
NOX60H0E1U00 009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Edelstahl
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Edelstahl
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Verzinkter Stahl
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Verzinkter Stahl
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Edelstahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE