


B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

MERKMALE

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	100 % US-Inlandsinhalt	Hülse	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA
RBB14101JAPB	Stahl	Blank	Ja	Standardlänge	43 mm	#14

Table 2/3

Katalognummer	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Länge 3 (L3)
RBB14101JAPB	45M	76 mm	54 mm	152 mm	64 mm	26mm

Table 3/3


Katalognummer	Stückgewicht
---------------	--------------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE