

19" Pusher Fan, 2 U, Tangential

Energieversorger

Fan tray with tangential pusher fan.



ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

2 versions: - LE1: 19" bolt-on dimension, fan unit is wider than 19" - LE2: 19" reduced width, for easy assembly

High air flow

Integrated filter mat

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-001	230 V min
60713-002	230 V min
60713-003	115 V min

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-004	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24 VDC on request.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE