We connect and protect

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz

Energieversorger



ZERTIFIZIERUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- Für alle Verteilerschienenarten
- Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile
- Schnelle, einfache Installation
- Halogenfreie Isolatoren
- RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Nennstrom bei typischer Anwendung	Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Verteilerschienen pro Phase	Stromschienen-Breite
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm

Table 2/3						
Katalognummer	**Artikelnummer**	**Verteilerschienendicke**	**Breite (W)**	**A**	**B**	**C**
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3		
Katalognummer	**Artikelnummer**	**Stückgewicht**
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.