


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 275 mm

Power Utilities

KATALOGNUMMER

24568-032



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Perforation degree 58%

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Abdeckblech

Produktfamilie: EuropacPRO

Typ: Perforiert

Breite Gestell: 84 HP

Tiefe: 275 mm

Anzahl Verpackungen: 1

Verpackungseinheit: Paar

Drehmoment: 2.1 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.