

RackPower Single Temperature and Humidity Sensor

Power Utilities

KATALOGNUMMER

EA9103



Single Temperature and Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

MERKMALE

Single Temperature and Humidity Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy +/- 2 %

Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing

Humidity Measuring Accuracy +/- 5 %

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Fühler

Typ: Temperatur und Feuchte

Passt zu: Rackpower

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.