


Front Panel Alternative for Combined Mounting

Power Utilities



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Prepared for textile EMC gasket

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen
30849-140	Eloxiert	Leitend	Nein	6 U	5

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.