

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened

Energieversorger

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

EIGENSCHAFTEN

Height of connection plate 400 mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Farbe	Color Code	Locking Type
21630-336	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-337	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-338	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-339	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-340	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-341	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2		
Katalognummer	Product Type	Protection Rating
21630-336	Cabinet Door	IP20

Katalognummer	Product Type	Protection Rating
21630-337	Cabinet Door	IP20
21630-338	Cabinet Door	IP20
21630-339	Cabinet Door	IP20
21630-340	Cabinet Door	IP20
21630-341	Cabinet Door	IP20

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE