

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel. Kein Verbinder



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 ist ein Sortiment an Schnellreaktions-Sensoren mit aktiven Längen von 100 und 250 mm, die zur Erkennung von Kohlenwasserstoff-Kraftstoff, der auf dem Wasser treibt oder sich auf einer flachen Oberfläche verteilt, verwendet werden. Geliefert mit Anschlusskabel, das einen beweglichen Leiter aber keinen Verbinder hat.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: klein, leicht

Schnelle Reaktion: Die Reaktionszeit beträgt in der Regel ein paar Sekunden für leichte oder mittelschwere Kraftstoffe wie Benzin, Kerosin und Diesel

Erkennt Rohöl und einige schwerere Kraftstoffe und Heizöle: wird aber zunehmend langsamer je mehr die Kraftstoffvolatilität abnimmt

Selbstrücksetzung: in vielen Fällen wird die Sensorsonde zurückgesetzt, nachdem sie aus der Verschüttung entfernt wird und der Kraftstoff verdampft; bei einigen schwereren Kraftstoffen muss der Sensor in Isopropylalkohol oder Naphtha getränkt werden, um die Rückstände zu beseitigen

Erhöht die Sicherheit: von Backup-Diesलगeneratoren, was das Brandrisiko im Falle eines Lecks reduziert

FM-zugelassen: meets the 7745 Approval Standard for Diesel Leak Detectors for detecting diesel fuel leaks in commercial buildings

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	Schneller Treibstoffsensor
Erfassung:	Kraftstoff
Erkennungsmethode:	Raychem leitende Polymertechnologie
Betriebstemperatur:	-40 bis 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Geeignet für Installationen im Außenbereich
---------------	-------------	---

P000000984	TT-FFS-100-L-1	Nein
P000002289	TT-FFS-WR-250-L-10	Ja
P000000986	TT-FFS-100-L-10	Nein
P000000989	TT-FFS-250-L-10	Nein
P000000988	TT-FFS-250-L-3	Nein
P000000987	TT-FFS-250-L-1	Nein
P000000985	TT-FFS-100-L-3	Nein
P000002304	TT-FFS-WR-100-L-10	Ja

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT