

NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module



nVent RAYCHEM externe Behheizungs-Steuerungsmodule (RMC) enthalten mehrere Relaisausgänge zum Schalten von Heizkreisen, die vom nVent RAYCHEM NGC Bedienerterminal (NGC-UIT) gesteuert werden. RMC-Einheiten sind modular und können mit 2 bis 40 Relaisausgängen konfiguriert werden. Eine einzelne nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kann über ein verdrehtes RS-485-Kabel mit bis zu 10 RMC kommunizieren. So wird eine verteilte Regelung von bis zu 260 Heizkabelkreisen ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN

2 digital inputs per DI module

2 relay outputs per RO module

Up to 20 DI and 20 RO modules per RMC-Base module

Jedes Basismodul hat eine eigene Modbus-Adresse

SPEZIFIKATIONEN

Montage: DIN-Schiene

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe
062367-000	RMC-2DI	100 mm	12 mm	80 mm
920455-000	RMC-2RO	100 mm	12 mm	100 mm
309735-000	RMC-BASE	100 mm	80 mm	100 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT