

NGC-40-Serie, Temperaturbegrenzermodul



nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das
Temperaturbegrenzer-Modul ist ein
Sicherheitstemperaturbegrenzer-Modul. Kann mit bis zu 3
Temperatureingängen für Drei-PhasenBegleitheizungsschaltungen verwendet werden, wobei ein
Ausgang für das Schaltschütz und ein anderer für eine
externe Alarmanmeldung bestimmt ist. Der
Sicherheitstemperaturbegrenzer kann über den digitalen
Eingang, die Benutzerschnittstelle (Touch 1500) oder nVent
RAYCHEM Supervisor zurückgesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems

LED-Anzeigen für verschiedene Statuszustände

Drücken Sie die Tasten, um den neuen Auslösepunkt zu bestätigen und die Auslösung und die Alarme zurückzusetzen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelname	Nennspannung	Nennspannung styp	Anzahl der Temperaturfühl er-Eingänge	Höhe	Breite		
1244-010700	NGC-40-SLIM	24 V	DC	3	87 mm	45 mm		

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelname	Tiefe			
1244-010700	NGC-40-SLIM	106.4 mm			

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com