

# SBS-XX-SNR Schaltschrank für Sprinklersysteme



Der nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR-Schaltschrank bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel in Sprinkler-Frostschutzanwendungen. Er bietet Mehrfachschaltung, Mehrfachsensor und Mehrfachsteuerung mit integriertem elektrischem Schutz und automatischer Redundanzschaltung gemäß BS EN 12845:2008. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.

## EIGENSCHAFTEN

Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz- und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert

Energieeffizient: mit je zwei digitalen Rohranlege-Reglergeräten pro Sprinklerleitung und digitaler Temperaturrückmeldung

Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für den Frostschutz von Sprinkleranlagen entwickelt wurde

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Schutzart:</b>	Miniaturn-/Fehlerstromschutzschalter
<b>Gehäusewerkstoff:</b>	Stahl
<b>Montage:</b>	Wandmontage
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höhe
185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höhe
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Das Produkt wird mit vollständigen Anschlussbildern und Schaltplänen ausgeliefert. Alle Arbeiten an Elektroanlagen müssen von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen ausgeführt werden.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asien-Pazifik**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Lateinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**