

T2Green-5 loses Heizkabel für Fußbodenheizung



nVent RAYCHEM T2Green-5 ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung, das 5 W/m liefert. Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser, um zusätzlichen Komfort zu bieten. Es ist ein Doppelleiter mit einem vorkonfektionierten 2,5 m Kaltleiter, erhältlich in Längen von 15 m bis 115 m.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Einfaches Design: eine Kaltleiter-Verbindung aufgrund des Doppeldraht-Kabeldesigns, verschiedene Leistungen/m², die durch variierende Abstände erzielt werden

Geringer Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit: Niederspannungsheizkabel, niedrigerer Energieverbrauch bei Verwendung mit einem intelligenten nVent RAYCHEM-Thermostat

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Länge des Kaltleiters:	2,5 m
Nennleistung:	5 W/m
Außendurchmesser:	5,5 mm
Power Output, Typical:	30 – 50 W/m ²
Mindestverlegeabstand:	50 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	90 °C
Nennspannung:	230 V
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Heizbandtechnologie:	Konstante Heizleistung
Farbe:	Grün
Außenmantelwerkstoff:	Raucharm und halogenfrei

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Strom	Widerstandsbereich	Länge
---------------	-------------	-------	--------------------	-------

SZ18300122	R-GR-15M/T0/SD	65 W	755.3 – 874.5 Ω	15 m
SZ18300123	R-GR-20M/T0/SD	110 W	448.4 – 519.2 Ω	20 m
SZ18300124	R-GR-25M/T0/SD	160 W	315.9 – 365.8 Ω	25 m
SZ18300125	R-GR-35M/T0/SD	180 W	282.6 – 327.3 Ω	35 m
SZ18300126	R-GR-40M/T0/SD	230 W	220.4 – 255.2 Ω	40 m
SZ18300127	R-GR-50M/T0/SD	245 W	204.3 – 236.5 Ω	50 m
SZ18300128	R-GR-60M/T0/SD	340 W	148.2 – 171.6 Ω	60 m
SZ18300129	R-GR-70M/T0/SD	360 W	139.7 – 161.7 Ω	70 m
SZ18300130	R-GR-85M/T0/SD	425 W	117.9 – 136.5 Ω	85 m
SZ18300131	R-GR-100M/T0/SD	490 W	102.6 – 118.8 Ω	100 m
SZ18300132	R-GR-115M/T0/SD	560 W	89.6 – 103.7 Ω	115 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT