

XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder



Selbstregelnde nVent RAYCHEM XL-Trace-Begleitheizungsbander bieten energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösungen für den Rohrfrostschutz und die Aufrechterhaltung des Durchflusses bei fetthaltigen Abwässern. Entwickelt mit raucharmen und halogenfreien (LSZH) Materialien, um die sicherste Lösung für die moderne Gebäudeplanung zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Unkompliziert in der Auslegung: long circuit lengths to 215 m, for fewer power connections and faster installation

Einfache Installation: hochflexibles Kabel, ablängbar, Metermarken, RayClic-Schnellverbindingssystem

Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Kabel, fortschrittliche Energiesparfunktionen, erhebliche Einsparungen bei Verwendung mit einem proportionalen Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Überhitzung des Kabels möglich, raucharm und halogenfrei

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, UV resistant, colorfast, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Nennstärke:	6,8 mm
Nennweite:	13,8 mm
Versorgungsspannung:	220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur:	-40 °C
Erdleitetyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Raucharm und halogenfrei
Leitermaterial:	Vernickeltes Kupfer

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max. Heizkreislänge	Farbe
---------------	-------------	-------------------------------------	---------------------	-------

P000002113	10XL2-ZH	10 W/m	238 m	Pflaume
P000002114	15XL2-ZH	15 W/m	188 m	Grün
P000002115	26XL2-ZH	26 W/m	142 m	Blau
P000002116	31XL2-ZH	31 W/m	114 m	Lila

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Circuit Lengths are based on a 20 A C-Type characteristic circuit protection device, Power on at +5 °C.

When selecting the heating circuit length, the maximum switching capacity of the respective controller must be taken into account.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT