

CPCI Power Backplane mit P47-Steckverbinder



Power Backplane für CompactPCI-Anwendungen. Mit P47-Powersteckverbinder.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI Power-Interface-Spezifikation

Konform zu: PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation

Single, Parallel- oder Redundanzbetrieb möglich

Geographische Adresse einstellbar

Stromversorgung über Crimpkontakte, die in den Stecker eingesteckt werden, Keine Netzspannung auf der Backplane

Netzkabel als Zubehör erhältlich

DC-Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall

DC Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
---------------	------------	--------------	--------------	---------------------	-------------	--------------------

23098-393	Rückwandplatine	1	3U	CompactPCI Power Backplane mit P47	8HP	
23098-394	Rückwandplatine	2	3U	CompactPCI Power Backplane mit P47	8HP	P47
23098-395	Rückwandplatine	1	6U	CompactPCI Power Backplane mit P47	8HP	
23098-396	Rückwandplatine	1	6U	CompactPCI Power Backplane mit P47	8HP	

Table 2/2

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbindertyp	Breite	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12-polig, MicroMatch, 10-polig	39.6mm	1	No
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12-polig, MicroMatch, 10-polig	80.3mm	1	No
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12-polig, MicroMatch, 10-polig	39.6mm	1	No
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12-polig, MicroMatch, 10-polig	39.6mm	1	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE