

Erdbebensicherer Varistar CP Schrank, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 600T

KATALOGNUMMER

10630-048



Schrank mit IP 55- und EMV-Konformität für extreme seismische Umgebungen, getestet bis zur Bellcore Zone 4 mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 500 kg. Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich. Der Schrank findet breite Anwendung bei ICT-Anwendungen in erdbebengefährdeten Gebieten, Konstruktions- und Schifffahrtseinrichtungen, Flughäfen, Eisenbahnen und vielem mehr.

Andere Abmessungen und Ausführungen können im Online-Konfigurator konfiguriert werden.

MERKMALE

Erdbebenfestigkeit bis zu Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg pro Telcordia GR-63 Core, NEBS zertifiziert

Statische Traglast: 1600 kg

Schutzart IP55

Hohe Abschirmfähigkeit getestet nach IEC 61587-3, mit EN45545-2 Brandschutzdichtung

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schaltschrank

Produktfamilie: Varistar CP

Rahmenmaterial: Stahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Tiefe: 600mm

Statische Last: 1600kg

Schutzart: IP55

Entspricht: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63-CORE Zone 4

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Häufigkeit: 50 Hz

Material: Stahl

Anzahl Verpackungen: 1

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Passt zu: Varistar CP

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE