


Netzteil 19-Zoll-DC/DC Coolpower 100 W, triple, CPDC 312

KATALOGNUMMER

13103-016



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich von 20-72 VDC

Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärschaltkreis

Hohe Leistungsdichte

Extern ON/OFF

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leistungsversorgung

Typ: 19-Zoll-DC/DC-Wandler

Eingangsspannung DC: 20 – 72V

Strom: 98W

Anzahl Ausgangsspannungen: 3

Spannung 1: 5V

Strom 1: 10A

Spannung 2: 12V

Strom 2: 2A

Spannung 3: 12V

Strom 3: 2A

Höhe Gestell: 3U

Breite Gestell: 6HP

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für Eingangsspannung 100-360 VDC siehe AC/DC Schaltnetzteil.

Frontplatte bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE