


Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert

KATALOGNUMMER

20838-273



Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Befestigung: Mit Scharnier, unten

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Tiefe (D): 2.5mm

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Eloxiert

Höhe (H): 128.4mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte


Typ: Frontplatte ohne Griff

Breite (W): 426.4mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE