

71 Aushebegriff

KATALOGNUMMER

71-3-R



Die Serie 71 bietet Unterstützung bei der Extraktion von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbinder-Anwendungen. Mit einem Übersetzungsverhältnis von 4,5:1 kann die Serie 71 für Cold-Wall Anwendungen mit allen SCHROFF Card- oder Wedge-Loks verwendet werden. Bei Blechgehäusen könne die Hebel mit den PCB Tainern der Serie 24 oder 127 eingesetzt werden, jedoch nur mit der optionalen Flanschfunktion.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Übersetzungsverhältnis 4,5:1

Hergestellt aus Aluminium

Leiterplattenstärke 0,79 mm (0,031 Zoll), 1,6 mm (0,063"), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125"), 3,96 mm (0,156")

Für Cold-Wall und Blechanwendungen

Gewicht 1,42 g (0,05 oz) für Aluminiumausführung

Unterstützt bei der Extraktion

DSCC 84191

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplatten-Einhebe-/Aushebegriff

Mit Stift: Nein

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Nach diesen Spezifikationen gefertigte Produkte werden als voll konform betrachtet, unabhängig davon, ob Sie über diese Änderungen informiert wurden, auch wenn sie von der ursprünglichen oder den vom Kunden referenzierten Spezifikationen abweichen

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE