

Card-Lok der Serie 265 PR

KATALOGNUMMER

MTLCA265PR-3.30EHL



Die Positive-Retraktion-Technologie verhindert zuverlässig, dass der Card-Lock in Umgebungen mit Stößen und Vibrationen im Chassis haften bleibt. Das ineinandergreifende Design stellt sicher, dass sich der Card-Lok vom Slot im Gehäuse löst, wenn die Betätigungsschraube zurückgezogen wird.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter sechswertiges Chrom, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

MERKMALE

Positiver Retraktion Card-Lok; ideal für die Wartung auf der 2. Ebene

5 Segmente, Ausführung mit Schaft

Flexible Montageoptionen

Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung

Für Cold-Wall Anwendung

Schraubverriegelung

Option mit Drehmomentbegrenzung erhältlich; ideal für Wartungsarbeiten im Feld (Bereich Luft- und Raumfahrt)

Länge 83,82 mm (3,30 Zoll) bis 325,12 mm (12,80 Zoll), in Schritten von 12,7 mm (0,5 Zoll)

Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 5,84 mm (0,230 Zoll)

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Typ: Mit Welle

Wärmeleistung: Beste:r/s

Profil: 5.72 x 5.84 mm

Spaltbreite: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

Auslegungsmerkmal: Positive Retraction

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE