

Etsirack Gestell



Geschweißter Rahmen mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3, mit einer Tragfähigkeit von 200 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Geschweißtes Gestell mit metrischer Rasterlochung nach ETS 300119-3

Einbauhöhe 81 SU

Statische Traglast 200 kg

Anreihung Rücken an Rücken möglich

Entsprechend Normen IEC 48 D und ETS 300 119

Deckenrostbefestigung möglich

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	200kg
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen
Rahmenmaterial:	Stahl
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
---------------	------	--------	-------	---------------------	-------	----------

10125-010	2200mm	600mm	300mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
10125-011	2200mm	600mm	300mm	2	Lichtgrau	RAL 7035

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
10125-010	Pulverbeschichtet	Norm	No
10125-011	Pulverbeschichtet	Norm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE