


EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, geschirmt (Textildichtung), Frontgriff



EMC-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage. 9-Zoll-Winkel, mit Grifföffnungen, ist fest mit der Seitenwand verbunden (tox-kaltgeschweißt). Für EMV-Textildichtung vorbereitet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getox – kaltgeschweißt). Die abgeschrägten Frontgriffe erleichtern den Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben.

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Aluminium

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002, BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

IP 20 gemäß IEC 60529.

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub
EMV-Schirmung:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24567-172	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Textil
24567-173	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24567-174	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24567-472	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Textil
24567-473	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil
24567-474	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil

Table 2/3


Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24567-172	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Katalognummer	Schnelles Schiff
24567-172	No
24567-173	No
24567-174	No
24567-472	No
24567-473	No
24567-474	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE