

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, geschirmt (Textildichtung), CompactPCI

EMV-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage für CPCI-Anwendungen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F (flexibel) für CompactPCI-Steckbaugruppen mit hohen Steck- und Ziehkräften

Aluminium

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

IP 20 gemäß IEC 60529.

Modulschiene vom Typ „Heavy“

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub
EMV-Schirmung: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe (D)	Rear I/O	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe
24563-152	3U	235mm		1	Rückwandplatine	160mm
24563-157	3U	275mm	Ja	1	Rückwandplatine	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Rückwandplatine	160mm
24563-457	6U	275mm	Ja	1	Rückwandplatine	80mm, 160mm

Table 2/3

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24563-152	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-157	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg
24563-452	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	84HP	11kg
24563-457	Textil	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	84HP	11kg


Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
24563-152	No
24563-157	No
24563-452	No
24563-457	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation. Missbrauch. Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE