

Frontplatten, Eloxiert, ungeschirmt, Schraubverbindung

Eloxierte Frontplatte, ungeschirmte Ausführung, Al 2,5 mm.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Al, eloxiert

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30807-416	2U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30807-481	3U	4HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-482	3U	6HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-483	3U	10HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-484	3U	8HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-485	3U	12HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-487	3U	21HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-494	3U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-496	3U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-501	3U	14HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-506	3U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-508	3U	3HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-509	3U	7HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-510	3U	5HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-596	4U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-752	6U	6HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-753	6U	10HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-755	6U	12HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-757	6U	21HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30807-758	6U	14HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-764	6U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-766	6U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-771	6U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-776	6U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-777	6U	5HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-778	6U	4HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-779	6U	8HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-780	6U	16HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30807-833	6U	7HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30808-067	3U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30810-432	3U	2HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert
30818-741	6U	2HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30807-416	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	426.4mm	RoHS
30807-481	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	20mm	RoHS
30807-482	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	30.1mm	RoHS

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30807-483	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	50.5mm	RoHS
30807-484	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	40.3mm	RoHS
30807-485	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	60.6mm	RoHS
30807-487	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	106.3mm	RoHS
30807-494	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm	RoHS
30807-496	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	141.9mm	RoHS
30807-501	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	70.8mm	RoHS
30807-506	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	426.4mm	RoHS
30807-508	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	14.9mm	RoHS
30807-509	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	35.2mm	RoHS
30807-510	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	25mm	RoHS
30807-596	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	426.4mm	
30807-752	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	30.1mm	RoHS
30807-753	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	50.5mm	RoHS

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30807-755	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	60.6mm	RoHS
30807-757	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	106.3mm	RoHS
30807-758	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	70.8mm	RoHS
30807-764	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	213mm	RoHS
30807-766	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	141.9mm	RoHS
30807-771	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	319.7mm	RoHS
30807-776	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	426.4mm	RoHS
30807-777	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	25mm	RoHS
30807-778	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	20mm	RoHS
30807-779	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	40.3mm	RoHS
30807-780	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	80.9mm	RoHS
30807-833	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	35.2mm	RoHS
30808-067	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	319.7mm	RoHS
30810-432	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	9.8mm	RoHS

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30818-741	Ja	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	9.8mm	RoHS

Table 3/3


Katalognummer	Schnelles Schiff
30807-416	No
30807-481	No
30807-482	No
30807-483	No
30807-484	No
30807-485	No
30807-487	No
30807-494	No
30807-496	No
30807-501	No
30807-506	No
30807-508	No
30807-509	No
30807-510	No
30807-596	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
30807-752	No
30807-753	No
30807-755	No
30807-757	No
30807-758	No
30807-764	No
30807-766	No
30807-771	No
30807-776	No
30807-777	No
30807-778	No
30807-779	No
30807-780	No
30807-833	No
30808-067	No
30810-432	No
30818-741	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE