

Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar

U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
---------------	--------------	----------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------

20848-608	3U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-599	3U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-600	3U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-605	4U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-696	6U	28HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-601	3U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-602	6U	42HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-606	4U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-607	4U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-603	6U	63HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert
20848-604	6U	84HP	1	Mit Scharnier, unten	Textil	Eloxiert

Table 2/3						
Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
20848-608	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4mm	213mm
20848-600	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4mm	319.7mm
20848-605	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9mm	213mm
20848-696	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8mm	141.9mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)
20848-601	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4mm	426.4mm
20848-602	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8mm	213mm
20848-606	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9mm	426.4mm
20848-603	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8mm	319.7mm
20848-604	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8mm	426.4mm

Table 3/3


Katalognummer	Schnelles Schiff
20848-608	No
20848-599	No
20848-600	No
20848-605	No
20848-696	No
20848-601	No
20848-602	No
20848-606	No
20848-607	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
20848-603	No
20848-604	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE