

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign



MERKMALE

Enlogic EN5xxx Intelligente Stromverteilungs-Einheiten überwachen die Eingangsleistung der gesamten PDU und bieten Überwachung einzelner Ausgänge sowie Überwachung auf Ebene der Abrechnungseinheit

Datenanzeige mit hoher Sichtbarkeit und interaktive Grafikanzeige

Messung der Leistungsschalterlasten über redundante Einspeisungen, um versehentliche Ausfallzeiten zu vermeiden

Ermöglicht intelligenten Lastausgleich für Energieeffizienz und maximale Kapazitätsauslastung

Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und redundantes Ethernet (10/100)

iPDU DC-Redundanzlösung für bis zu 64 PDUs

Im Betrieb ist ein werkzeugloses Wechseln des Controller möglich

Eingangsspannung 400 VAC, 3-Phase

C13, C19 Ausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EN5402	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(18) C13, (6) C19	24	Schwarz
EN5808	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(12) C13, (12) C19	24	Schwarz
EN5810	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (12) C19	36	Schwarz
EN5812	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(36) C13, (12) C19	48	Schwarz
EN5850	Enlogic	Intelligente PDU	Buchsenleiste	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Steckdosen mit Schalter	Schutzschalter	Nennleistung	Anzahl Schutzschalter	Position des Eingangskabels	Eingangsspannung
EN5402	Nein	Kein Schutzschalter	11.0 kVA	0	Zuführung von oben	380 – 415V
EN5808	Nein	16 A, 1-polig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Zuführung von oben	380 – 415V
EN5810	Nein	16 A, 1-polig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Zuführung von oben	380 – 415V
EN5812	Nein	16 A, 1-polig, Hy-Mag		6	Zuführung von oben	400V
EN5850	Nein	20 A, 1-polig, Hy-Mag	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA International	6	Zuführung von oben	380 – 415V

Table 3/6

Katalognummer	Phase	Unterbrechungsbewertung	Nennspannung	Max. Stromeingang	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)
EN5402	3 PH		415V	11.0 kVA	Nein	16 A
EN5808	3 PH		415V	22.0 kVA	Nein	32 A
EN5810	3 PH		415V	22.0 kVA	Nein	32 A
EN5812	3 PH Stern	5kAIC		22.0 kVA		32 A
EN5850	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nein	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A International

Table 4/6

Katalognummer	Ausgangsspannung	Rack-Einheiten	Steckertyp	Messtyp	Abnehmbares Eingangskabel	Material
EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Auslass	Nein	Stahl
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Auslass	Ja	Stahl

Katalognummer	Ausgangsspannung	Rack-Einheiten	Steckertyp	Messtyp	Abnehmbares Eingangskabel	Material
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Auslass	Nein	Stahl
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Auslass	Nein	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Auslass	Nein	Stahl

Table 5/6

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EN5402	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Pulverbeschichtet	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Pulverbeschichtet	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	Pulverbeschichtet	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Länge Eingangskabel	Schnelles Schiff
EN5402	3m	No
EN5808	3m	No
EN5810	3m	No
EN5812		No
EN5850	1.8m	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE