

# Interscale Montagehalterung für 70 mm FHC

Mit der Montagehalterung kann der Benutzer einen Prozessor von Intel oder AMD montieren.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ausgelegt für ATX/ITX/Mini ITX & COM mit Intel Core-i-Prozessoren und AMD-Prozessoren mit den folgenden Sockeln: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Nutzt Sperrzonen, um andere Leiterplattenkomponenten nicht zu stören.

Konstruiert zur Montage des flexiblen 70-mm Wärmeleiters auf der CPU

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Produkttyp:</b>     | Halterung   |
| <b>Passt zu:</b>       | Gehäuse     |
| <b>Typ:</b>            | CPU-Adapter |
| <b>Produktfamilie:</b> | Interscale  |

Table 1/1

| Katalognummer | Auslegungsmerkmal | Anzahl Verpackungen | Oberfläche         | Material | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
| 24830-002     | Intel CPU         | 1                   | Aluminium verzinkt | Stahl    | No               |

| Katalognummer | Auslegungsmerkmal | Anzahl Verpackungen | Oberfläche         | Material | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
| 24830-003     | AMD CPU           | 1                   | Aluminium verzinkt | Stahl    | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**