

Netzanschlussleitung



Das nVent SCHROFF-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen. Sie sind flexibel einsetzbar und passen für unterschiedliche Anwendungen wie Lüfter, Schrankleuchten usw., industrielle PC-Anschlüsse, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Systeme.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Anwendungsbereiche: Ventilator, Schrankleuchten, Industrielle PC-Anschlüsse, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Systeme

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Kabel

Table 1/2

Katalognummer	Eingangssteckverbinder	Ausgangsanschluss	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe	Steckverbinder typ
60103-131	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grau	Gerade
62150-191	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Schwarz	Gerade
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Schwarz	Gerade
60103-141	US = US-Standard	IEC C13	2500mm	1	Schwarz	Gerade

Katalognummer	Eingangssteckverbinder	Ausgangsanschluss	Länge	Anzahl Verpackungen	Farbe	Steckverbinder typ
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Schwarz	Gerade
60704-020	SCHUKO/UTE	IEC C13	2500mm	1	Grau	Angewinkelt
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Schwarz	Gerade
60103-137	BS = British Standard	IEC C13	2500mm	1	Schwarz	Gerade

Table 2/2

Katalognummer	Material	Schnelles Schiff
60103-131	PVC	No
62150-191	PVC	No
60110-361	PVC	No
60103-141	PVC	No
60110-360	PVC	No
60704-020	PVC	No
60197-053	PVC	No
60103-137	PVC	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE