


Novastar Bodenblech, Mehrteilig, Hinten offen



Die Bodenplatte ist eine einfache Stahlplatte, die am Schrankboden angebracht wird. Begrenzt den Luftstrom aus dem Bodenzwischenraum in den Schrank und kann für die Kabelführung geöffnet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Basis ist hinten für Kabelkanäle offen. Die Öffnung kann mit einer glatten oder perforierten Abdeckung verschlossen werden, Filterplatte oder Bürstenstreifen

Hintere Öffnung, Breite 440 mm, Tiefe 70 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellssockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
---------------	--------	-------	---------------------	-------	----------	------------

27230-188	553mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-189	553mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-190	553mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-191	553mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-192	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Schnelles Schiff
27230-188	Bodenblech	No
27230-189	Bodenblech	No
27230-190	Bodenblech	No
27230-191	Bodenblech	No
27230-192	Bodenblech	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Abdeckblech oder Bürstenleiste bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE