

Novastar Gestell, Heavy-Duty



Ästhetischer Aluminiumdruckgussrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 400 kg. Aluminium extrudiert 19 Zoll aufrecht auf die Rahmen geschraubt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast 400 kg

19-Zoll-Ebene 60 mm vorne, 60 mm hinten

Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Rahmenmaterial:	Aluminium
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-056	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-189	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-192	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-193	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-196	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-197	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-200	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-201	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-204	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-205	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-208	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-209	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-212	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-213	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-216	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-217	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-310	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-314	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-319	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-328	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-332	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-337	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-341	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-370	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-374	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-379	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-388	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-392	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-397	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-401	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-430	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-434	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-439	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-448	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-452	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-457	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-461	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast	RoHS	No
28230-219	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast		No
28230-220	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast		No
28230-323	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast		No
28230-383	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast		No
28230-443	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Schwerlast		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Türen, Rückwände, Seitenwände, Dachausbauten, Sockel, Böden, Fachböden, Gleitschienen, Lenkrollen und Nivellierfüße bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE