

Netzteil 19" AC/DC, Maximalleistung 100 W, Dual



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und zwei Ausgangsspannungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

2 Ausgangsspannungen

Hohe Leistungsdichte

Wirkungsgrad bis 80 %

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-116	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	102W	2	15V	3.4A
13100-114	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-115	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	101W	2	12V	4.2A
13100-112	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Table 2/3

Katalognummer	Spannung 2	Strom 2	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen
13100-116	15V	3.4A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-114	24V	2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-115	12V	4.2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-112	12V	4A	3U	8HP	171.93mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
13100-116	RoHS, CE, UR	No
13100-114	RoHS, CE, UR	No
13100-115	CE, UR, RoHS	No
13100-112	CE, CSA, RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Netzspannung >190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE