

# Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und drei Ausgangsspannungen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Großer Bereich der Eingangsspannung 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

3 Ausgangsspannungen

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Hohe Leistungsdichte

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-123	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	100W	3	5V	8A
13100-122	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	100W	3	5V	8A

Table 2/3

Katalognummer	Spannung 2	Strom 2	Spannung 3	Strom 3	Höhe Gestell	Breite Gestell
13100-123	15V	2A	15V	2A	3U	8HP
13100-122	12V	2.5A	12V	2.5A	3U	8HP

Table 3/3

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-123	171.93mm	1	No
13100-122	171.93mm	1	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Netzspannung > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**