

# Netzteil 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich von 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

1 Ausgangsspannung

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Wirkungsgrad bis 87 %

Integrierte aktive Entkopplung für Redundanzbetrieb

Aktiver Current Share Bus (CSB)

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Typ                    | Eingangsspannung AC | Strom | Anzahl Ausgangsspannungen | Spannung 1 | Strom 1 |
|---------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|------------|---------|
| 13100-152     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 165W  | 1                         | 15V        | 11A     |
| 13100-151     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 156W  | 1                         | 12V        | 13A     |

| Katalognummer | Typ                    | Eingangsspannung AC | Strom | Anzahl Ausgangsspannungen | Spannung 1 | Strom 1 |
|---------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|------------|---------|
| 13100-150     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 150W  | 1                         | 5V         | 30A     |
| 13100-153     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 168W  | 1                         | 24V        | 7A      |

| Table 2/2     |              |                |                     |                  |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
| 13100-152     | 3U           | 8HP            | 1                   | No               |
| 13100-151     | 3U           | 8HP            | 1                   | No               |
| 13100-150     | 3U           | 8HP            | 1                   | No               |
| 13100-153     | 3U           | 8HP            | 1                   | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten für Netzspannung >190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**