

Steckdosenleiste, SCHUKO



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

230 V, 16 A

Horizontale oder vertikale Montage

Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

Konform zu DIN 57620, VDE 0620

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium; Polyamid

Farbe: Grau

Produkttyp: Buchsenleiste

Table 1/2

Katalognummer	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Steckdosen mit Schalter	Spannung AC	Funktion	Anzahl Verpackungen
---------------	------------	----------------	-------------------------	-------------	----------	---------------------

60110-200	SCHUKO	3	Nein	230V		1
60110-201	SCHUKO	4	Nein	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nein	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nein	230V	Transientensch utz	1
60110-214	SCHUKO	7	Nein	230V	Netzentstörfilte r	1
60110-266	SCHUKO	6	Nein	230V	Transientensch utz, Netzentstörfilte r	1
60110-203	SCHUKO	12	Nein	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nein	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nein	230V		1
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-211	SCHUKO	9	Nein	230V	Transientensch utz	1
60110-212	SCHUKO	6	Nein	230V	Überstromschu tz	1
60110-216	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromsch utz	1
60110-217	SCHUKO	6	Nein	230V	Fehlerstromsch utz, Überstromschu tz	1

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Oberfläche	Länge	Schnelles Schiff
60110-200	44mm	Eloxiert	184mm	No
60110-201	44mm	Eloxiert	210mm	No
60110-202	44mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-206	44mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-210	44mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-214	44mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-266	44mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-203	44mm	Eloxiert	947.5mm	No
60110-204	44mm	Eloxiert	1202mm	No
60110-205	44mm	Eloxiert	1753mm	No
60110-207	44mm	Eloxiert	947.5mm	No
60110-208	44mm	Eloxiert	1202mm	No
60110-209	44mm	Eloxiert	1753mm	No
60110-211	44mm	Eloxiert	947.5mm	No
60110-212	75mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-216	88mm	Eloxiert	438.5mm	No
60110-217	88mm	Eloxiert	438.5mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE