

Federkontakte zum Crimpen



Federkontakte zum Crimpen können zusammen mit DIN-Steckverbindern Form D, Konstant-Kontaktwiderstände, verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Crimpkontakt 0,14 – 0,5 mm², Bronze, teilvergoldet, können für Bauform D und Niederstromteil Bauform F verwendet werden

Gasdichte und korrosionsfreie Verbindung

Konstanter Durchgangswiderstand durch gleichbleibende Crimpqualität

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu: Steckverbinder

Produkttyp: Federkontakt

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Verbindungsart	Schnelles Schiff
21100-293	50	Crimpen, 0,14–0,5 mm ²	No
21100-294	50	Crimpen, 0,75–1,5 mm ²	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE