

# Teleskopschiene Universal, 2 HE

Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 61 kg Tragfähigkeit.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schienenbreite  $k = 16 \text{ mm}$ , max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs  $w = 417 \text{ mm}$

Seitliche Montage an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt zur Befestigung der Verlängerung/des Schubfachs frei).

Arretierung bei Vollauszug

Auszugslänge > 100 %

Statische Traglast pro Paar 46-61 kg

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl  
**Produkttyp:** Teleskopschiene  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Statische Last | Typ        | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| 20110-100     | 305mm | 2                   | 61kg           | Universell | No               |

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Statische Last | Typ        | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| 20110-101     | 356mm | 2                   | 60kg           | Universell | No               |
| 20110-102     | 406mm | 2                   | 58kg           | Universell | No               |
| 20110-105     | 559mm | 2                   | 52kg           | Universell | No               |
| 20110-103     | 457mm | 2                   | 57kg           | Universell | No               |
| 20110-104     | 508mm | 2                   | 55kg           | Universell | No               |
| 20110-106     | 610mm | 2                   | 50kg           | Universell | No               |
| 20110-107     | 660mm | 2                   | 48kg           | Universell | No               |
| 20110-108     | 711mm | 2                   | 46kg           | Universell | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage in der 19-Zoll-Ebene bestellen Sie bitte den Befestigungssatz separat. Universelle Teleskopschienen können auch in nicht standardmäßigen Anwendungen ohne zusätzliche Komponenten montiert werden, also auch in anderen als den 19-Zoll Schränken.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**