

Varistar CP Flachdach geschlossen

Flaches Abdeckblech für Varistar CP-Schränke, ohne Kabeleinführungszonen.



MERKMALE

Flaches Abdeckblech geschlossen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell
Farbcode: RAL 7021
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-315	600mm	300mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-186	600mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-187	600mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-188	600mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-189	600mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-192	800mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-193	800mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-194	800mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-195	800mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-570	600mm	300mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-571	600mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-572	600mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-573	600mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-574	600mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-577	800mm	600mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-578	800mm	800mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-579	800mm	900mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-580	800mm	1000mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-190	600mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-191	600mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-196	800mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche
21630-197	800mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-575	600mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-576	600mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-581	800mm	1100mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-582	800mm	1200mm		1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Schwarzgrau	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-260	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-315	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-254	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-186	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-255	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-187	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-256	Geschlossen	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-188	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-128	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-189	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-257	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-192	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-258	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-193	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-259	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-194	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-131	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-195	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-570	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-571	Perforiert	Varistar CP	No
21630-572	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-573	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-574	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-577	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-578	Geschlossen	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-579	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-580	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-557	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-558	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-559	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-560	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-561	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-564	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-565	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-566	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-567	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-129	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-190	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-130	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-191	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-196	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-132	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-197	Geschlossen	Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-575	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-576	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-581	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-582	Perforiert	Varistar CP	No
21630-133	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-562	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-563	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-568	Geschlossen	Varistar CP	No
21630-569	Geschlossen	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE