

# Varistar CP IP 55 Schrank



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

## MERKMALE

Schutzart IP 55

Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, Seitenwände geschraubt.

Statische Traglast 1600 kg

Seiten- und Rückwände können von einer Person montiert werden

EN45545-2 Brandschutzdichtungen

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Statische Last:</b>	1600kg
<b>Produkttyp:</b>	Schaltschrank
<b>Schutzart:</b>	IP55
<b>Verkleidungsfarbcode:</b>	RAL 7021
<b>Rahmenmaterial:</b>	Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode	Verkleidungsmaterial
10630-041	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-042	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Verkleidungsfarbe	Typ	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche
---------------	-------	-------------------	-----	---------------------	------------	------------

10630-041	600mm	Schwarzgrau	Stahltür, verglast	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Pulverbeschichtet
10630-042	600mm	Schwarzgrau	Stahltür, blank	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Material	Schnelles Schiff
10630-041	Stahl	No
10630-042	Stahl	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Abmessungen und Ausführungen im ServicePLUS IP 55. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**