


Varistar CP Seismic Bodenblech, mehrteilig



Das mehrteilige Bodenblech wird von innen montiert.

Erdung, Abdeckplatte, Bürstenleiste und Filtermatte bitte separat bestellen.

MERKMALE

Zum Abdecken der Bodenöffnung

Das mehrteilige Bodenblech ist hinten offen (Öffnung nach hinten 200 mm tief, keine hintere Öffnung bei 300 mm Schranktiefe)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
20630-293	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-298	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
20630-299	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
20630-293	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-294	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-295	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-296	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-297	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-298	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-299	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No
20630-300	Pulverbeschichtet	Bodenblech, blank	Varistar CP	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE