nVent | SCHROFF

We connect and protect

# Varistar CP Serverschrank

Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

## MERKMALE

- Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
- Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg
- Schutzart IP 20
- Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment
- Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten
- Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

## SPEZIFIKATIONEN

**Statische Last:** 1600kg
**Produkttyp:** Gestell
**Verkleidungsfarbcode:** RAL 7021
**Rahmenmaterial:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Verkleidungsmaterial | Breite | Verkleidungsfarbe | Tiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10630-018 | 42U | 2000mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Verkleidungsmaterial | Breite | Verkleidungsfarbe | Tiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10630-020 | 47U | 2200mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-017 | 42U | 2000mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-019 | 47U | 2200mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-023 | 42U | 2000mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-024 | 42U | 2000mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-025 | 47U | 2200mm | Stahl | 600mm | Schwarzgrau | 1200mm |
| 10630-026 | 47U | 2200mm | Stahl | 800mm | Schwarzgrau | 1200mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ | Anzahl Verpackungen | Dynamische Belastung | Oberfläche | Material | Schnelles Schiff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10630-018 | Norm | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-020 | Norm | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-017 | Norm | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-019 | Norm | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-023 | Nebeneinander | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-024 | Nebeneinander | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-025 | Nebeneinander | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |
| 10630-026 | Nebeneinander | 1 | 1000kgf | Pulverbeschichtet | Stahl | No |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.


**North America**
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Europe**
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Asia**
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Middle East & India**
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff


Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**


©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.