

# Varistar CP Seitenwand mit Schnellverschluss und Schloss

Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungsskit.



## MERKMALE

Stahl, 1 mm

Seitenwand ohne Erdungssatz

Inklusive Sicherheitsschloss-Satz

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Schutzart:** IP20

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|-------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-285     | 24U          | 1200mm | 600mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-286     | 24U          | 1200mm | 800mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-289     | 29U          | 1400mm | 600mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-290     | 29U          | 1400mm | 800mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-293     | 33U          | 1600mm | 600mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-294     | 33U          | 1600mm | 800mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-297     | 38U          | 1800mm | 600mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-298     | 38U          | 1800mm | 800mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-302     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-303     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-304     | 42U          | 2000mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-064     | 42U          | 2000mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-306     | 47U          | 2200mm | 600mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-307     | 47U          | 2200mm | 800mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-308     | 47U          | 2200mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-070     | 47U          | 2200mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-287     | 24U          | 1200mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-288     | 24U          | 1200mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-291     | 29U          | 1400mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-292     | 29U          | 1400mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-295     | 33U          | 1600mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-296     | 33U          | 1600mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-299     | 38U          | 1800mm | 900mm  | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-300     | 38U          | 1800mm | 1000mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-065     | 42U          | 2000mm | 1100mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-066     | 42U          | 2000mm | 1200mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-071     | 47U          | 2200mm | 1100mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-072     | 47U          | 2200mm | 1200mm | 2                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche        | Material | Typ                                | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------------|
| 21630-285     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-286     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-289     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-290     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-293     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-294     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-297     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-298     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-302     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-303     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-304     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-064     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |

| Katalognummer | Oberfläche        | Material | Typ                                | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------------|
| 21630-306     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-307     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-308     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-070     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-287     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-288     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-291     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-292     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-295     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-296     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-299     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-300     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-065     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-066     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-071     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |
| 21630-072     | Pulverbeschichtet | Stahl    | Seitenwand,<br>Schnellentriegelung | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**