

Varistar Serverschrank, RAL 7035



Serverschrank für hohe statische Lastanforderungen, vollständig montiert und geerdet, inkl. Anreihsätze.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Montagemöglichkeit für verschiedene Server

Serverschrank mit perforierten Türen, Luftdurchsatz 78 %

RAL 7035 (hellgrau)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Rahmenmaterial	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Rahmenfarbcod	Verkleidungsfarbe
11130-275	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-276	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-285	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau

Katalognummer	Typ	Rahmenmaterial	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Rahmenfarbcode	Verkleidungsfarbe
11130-286	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-279	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-280	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-289	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-290	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-283	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-284	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-293	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
11130-294	Nebeneinander	Stahl	Stahl	Lichtgrau	RAL 7035	Lichtgrau
10130-240		Stahl	Stahl			
10130-241		Stahl	Stahl			
10130-238		Stahl	Stahl			
10130-239		Stahl	Stahl			

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Statische Last
11130-275	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-276	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-285	RAL 7035	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg

Katalognummer	Verkleidungsfarbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Statische Last
11130-286	RAL 7035	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-279	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-280	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-289	RAL 7035	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-290	RAL 7035	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
11130-283	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
11130-284	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
11130-293	RAL 7035	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
11130-294	RAL 7035	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg
10130-240			2000mm	600mm	1200mm	
10130-241			2200mm	600mm	1200mm	
10130-238			2000mm	800mm	1200mm	
10130-239			2200mm	800mm	1200mm	

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
11130-275	RoHS	No
11130-276	RoHS	No
11130-285	RoHS	No
11130-286	RoHS	No

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
11130-279	RoHS	No
11130-280	RoHS	No
11130-289	RoHS	No
11130-290	RoHS	No
11130-283	RoHS	No
11130-284	RoHS	No
11130-293	RoHS	No
11130-294	RoHS	No
10130-240		No
10130-241		No
10130-238		No
10130-239		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einzelschrank kann mit Anreihsschränken und Seitenwänden kombiniert werden.

Die Seitenwände sind nicht enthalten und können separat bestellt werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE