


Trägerklammer mit Gelenkelement



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Trägerklammer mit Gelenkelement

Geeignet zur Montage auf geneigte Stahlstrukturen

Mit M10 Mutter und Unterlegscheibe

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Drehmoment (TQ)	Winkel 1 (a1)	Winkel 2 (a2)
HB2	336030	Elektrolytisch verzinkt	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Feuerverzinkt	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geneigten Seite des I-Trägers angezogen werden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

